



## RIVEMASKIN MT

Hydria Waters Rivemaskin MT er et effektivt tilbehør til Vaskepresse TP, designet for å forbedre prosessen med vask, pressing og komprimering av rusk og vått avfall.

## RIVEMASKIN MT

Rivemaskin MT er et tilbehør for blant annet Vaskepresse TP. Rivaren justerer kontinuerlig driftsforholdene for tvättpressen, noe som sikrer optimalt kontrollert oppholdstid. Dette resulterer i forbedret vask og avvanning.

Rivemaskin MT kan monteres horisontalt, vertikalt eller i vinkel, avhengig av installasjonsbehov.

## FUNKSJONER

- Skyvende drift for høyere kapasitet og tryggere drift.
- Montering ved enden av rørsystemet gir flere installasjonsmuligheter.
- Riving av rusk forbedrer lufting og gir et bedre arbeidsmiljø.
- Helt lukket, sikker og hygienisk.
- Økt tørrstoffinnhold.
- Renere rusk.

## SPESIFIKASJONER

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Maskinbredde | <400                 |
| Kapasitet    | <7 m <sup>3</sup> /h |
| Drivverk     | SEW/Nord             |
| Materiale    | EN 1.4301, EN 1.4404 |

## KONSTRUKSJON OG INSTALLASJON

- Dobbelspunnet spiral garanterer en robust installasjon med god materialfordeling.
- Øker tørrstoffinnholdet på komprimert og avvannet rusk med opptil 15 %.
- Kan med fordel brukes som både rivare og transportør i én enhet.
- Stjernetransmisjon beskytter girkassen og lagerene.
- Lineært lagret på integrerte glideskinner i Hardox-stål.

## INSTALLASJON


- Bolt-on-løsning for integrering i pressrør for nye og eksisterende vaskepresser.
- Rask og enkel installasjon med egen støtte som gjør maskinen frittstående.

## DRIFT

- Automatisk og selvjusterende drift og funksjon, kombinert med vaskepresser.
- Smart og enkel løsning med høy ytelse.

## VEDLIKEHOLD

- Lavt vedlikehold med få slitedeler.
- Enkel tilgang, da spiralen kan trekkes ut aksielt i begge retninger.



## KOMPONENTER

1. Flenset innløp fra vaskepresse
2. Dobbelspunnet spiral for optimal riving av rusk ved innløp
3. Innlegg av Hardox-slitasjesteål for stabilisering og lineær lagring
4. Stjernerkobling ved drivakseltransmisjon
5. Ventilasjonstilkobling
6. Helt innkapslet og kan kompletteres med hygienisk sekkekassett (Longopac)